

Centrirajući rukavac ZBH-12

Broj dela: 8210496

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	10
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovanе površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Težina proizvoda	1.1 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal rukavca	visokolegirani čelik, nerđajući