



Pojačavač pritiska PBPA-40-16-A

Broj dela: 8210528

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prečnik klipa	40 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Pretvarač pritiska sa dva klipa
Indikator pritiska	pripremljeno za G1/8
Izlazni pritisak 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Radni pritisak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Ulazni pritisak 1	2 bar...10 bar 0.2 MPa...1 MPa 29 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	1000 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem M4
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen