

# Vakuum hvataljka OGVM-40-S-N-G38F

Broj dela: 8211014

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ujednačavanje visine vakuum hvataljke sa priključkom | 4 mm                                                        |
| Min. radijus radnog komada                           | 37.5 mm                                                     |
| Nominalna širina                                     | 4 mm                                                        |
| Prečnik usisivača                                    | 40 mm                                                       |
| Zapremina usisivača                                  | 4.4 cm <sup>3</sup>                                         |
| Priključni položaj                                   | gore                                                        |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                 |
| Oblik sisaljke                                       | okruglo pljosnato                                           |
| Radni pritisak                                       | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalni radni pritisak                             | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi                             |
| Radni medij                                          | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 2 - umerena izloženost koroziji                             |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-A1/A2-L                                           |
| Temperatura okruženja                                | -20 °C...80 °C                                              |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku      | 53 N                                                        |
| Poprečna sila kod nominalnog radnog pritiska         | 53 N                                                        |
| Težina proizvoda                                     | 24 g                                                        |
| Vrsta pričvršćenja                                   | preko vakuumskog priključak                                 |
| Vakuumski priključak                                 | Unutrašnji navoj G3/8                                       |
| Boja                                                 | crno                                                        |
| Tvrdoća po Šoru                                      | 60 +/- 5                                                    |
| Materijal navojnog rukavca                           | Aluminijumska legura za obrada                              |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                              |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom            | NBR                                                         |