

Linijski filter OAFA-C-Q4-E-E

Broj dela: 8212638

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	4 mm
Napomena o korišćenju	Kućište ne treba čistiti polarnim rastvaračima (kao što je alkohol).
Ugradni položaj	Proizvoljan
Finoća filtera	40 µm
Radni pritisak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Radni medij	Vazduh
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Pogodan za proizvodnju baterija u skladu sa Festo internom definicijom u stepenu ozbiljnosti F1A sa ograničenjima upotrebe Cu / Zn / Ni
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	5.4 g
Vrsta pričvršćenja	Montaža voda
Pneumatski priključak	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	HNBR
Materijal filtera	PE
Materijal kućišta	PA