


# Linijski filter OAFA-C-Q8-E-E

Broj dela: 8212644

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                                  | 8 mm                                                                                                                                    |
| Napomena o korišćenju                             | Kućište ne treba čistiti polarnim rastvaračima (kao što je alkohol).                                                                    |
| Ugradni položaj                                   | Proizvoljan                                                                                                                             |
| Finoća filtera                                    | 40 µm                                                                                                                                   |
| Radni pritisak                                    | -0.1 MPa...1 MPa<br>-1 bar...10 bar<br>-14.5 psi...145 psi                                                                              |
| Radni medij                                       | Vazduh                                                                                                                                  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 1 - mala izloženost koroziji                                                                                                            |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-Zona III                                                                                                                      |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Pogodan za proizvodnju baterija u skladu sa Festo internom definicijom u stepenu ozbiljnosti F1A sa ograničenjima upotrebe Cu / Zn / Ni |
| Temperatura okruženja                             | 0 °C...60 °C                                                                                                                            |
| Težina proizvoda                                  | 22.3 g                                                                                                                                  |
| Vrsta pričvršćenja                                | Montaža voda                                                                                                                            |
| Pneumatski priključak                             | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm                                                                                                          |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen                                                                                                                          |
| Radni materijal zaptivki                          | HNBR                                                                                                                                    |
| Materijal filtera                                 | PE                                                                                                                                      |
| Materijal kućišta                                 | PA                                                                                                                                      |