

Vakuum hvataljka OGVM-50-A-N-RA

Broj dela: 8213234

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ujednačavanje visine vakuum hvataljke sa priključkom	11.5 mm
Min. radijus radnog komada	35 mm
Nominalna širina	7 mm
Prečnik usisivača	50 mm
Zapremina usisivača	15 cm ³
Priključni položaj	gore
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik sisaljke	okrugla membranska brtva 1,5-struka
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1/A2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	90 N
Poprečna sila kod nominalnog radnog pritiska	72 N
Težina proizvoda	48 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključak
Vakuumski priključak	Pravougaoni adapter RA
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	60 +/- 5
Materijal navojnog rukavca	Aluminijumska legura za obrada
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	NBR