

# Paralelni komplet EAMM-U-60-C50-10-68C-91-S5

Broj dela: 8216598

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	60
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Vrsta zaštite	IP69K
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	27.7 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni momenat	3 Nm
Težina proizvoda	1890 g
Kod interfejsa aktuatora	C50-10
Kod interfejsa motora In	68C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen