

# Paralelni komplet EAMM-U-86-C68-16-88C-102-S5

Broj dela: 8216601

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	86
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Vrsta zaštite	IP69K
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	172.8 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni momenat	9.5 Nm
Težina proizvoda	4560 g
Kod interfejsa aktuatora	C68-16
Kod interfejsa motora In	88C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen