

Paralelni komplet EAMM-U-110-C68-16-108C-120-S5

Broj dela: 8216602

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|-------------------------|
| Veličina konstrukcije | 110 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Prenosni odnos reduktora | 1:1 |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 100 % |
| Vrsta zaštite | IP69K |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Momenat inercije | 794.1 kgmm ² |
| Prenosivi obrtni momenat | 25 Nm |
| Težina proizvoda | 6180 g |
| Kod interfejsa aktuatora | C68-16 |
| Kod interfejsa motora In | 108C |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |