


Paralelni komplet EAMM-U-145-C68-16-138C-188-S5

Broj dela: 8216603

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	145
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Vrsta zaštite	IP69K
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	2221 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	50 Nm
Težina proizvoda	10600 g
Kod interfejsa aktuatora	C68-16
Kod interfejsa motora ln	138C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen