

Paralelni komplet EAMM-U-110-C80-19-108C-120-S5

Broj dela: 8216604

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	110
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Vrsta zaštite	IP69K
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	794.1 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	25 Nm
Težina proizvoda	7200 g
Kod interfejsa aktuatora	C80-19
Kod interfejsa motora In	108C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen