

Operatorska jedinica CDSV-P20-A

Broj dela: 8217573

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. dužina kabla	3 m
Kontrolni elementi	3 tastera
Zaštita od zamene polova	za sve elektronske priključke
Otpornost na preopterećenje	postoji
Opseg radnog pritiska DC	15 V...30 V
Potrošnja struje pri nominalnom radnom naponu	Elektronika: ≤ 100 mA
Maks. potrošnja struje	20 mA
KC oznaka	KC-EMV
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	1 Pogodan za proizvodnju baterija sa smanjenim Cu / Zn / Ni vrednosti (Fa)
Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Temperatura skladištenja	-20 °C...80 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 85 %
Vrsta zaštite	IP40
Klasa zaštite	III
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	21 g
Potrošnja električne snage	0.5 W
Nominalni radni napon DC	24 V
Nominalna visina primene	≤ 2000 m NHN
Vrsta prikaza	Svetleći LCD
Prikaz spremnosti za rad	kroz pozadinsko osvetljenje
Prikaz statusa	LED plavi = normalno stanje LED crvena = kvar
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan