

Okrugli cilindar DPRA-N-1 1/4"-2-NGP4-N

Broj dela: 8217856

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hod | 2 inč |
| Prečnik klipa | 1 1/4" |
| Navoj klipnjače | 7/16-20 UNF-2A |
| Prigušenje | bez prigušenja |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Kraj klipnjače | Spoljašnji navoj |
| Dizajn | Klip Klipnjača Kućište cilindra |
| Prepoznavanje položaja | bez |
| Zaštita od obrtanja/vodica | okrugla klipnjača |
| Radni pritisak | 9.99 psi...150 psi |
| Funkcija | Dvosmerno dejstvo |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura okruženja | -40 °F...300 °F |
| Težina proizvoda | 0.67 lb |
| Pneumatski priključak | 1/8 NPT |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal komore cilindra | visokolegirani čelik, nerđajući |