


Motor kabl NEBM-SF1W31-E-3-N-LE24

Broj dela: 8219831

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	DIN 47100
Namenska upotreba	Priključni kabl spaja terenske uređaje (senzore, aktuatore) sa upravljanjem u otvorenoj petlji.
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Težina proizvoda	890 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, napomena o izlazu kabla	90°
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključka F1
Električni priključak 1, broj polova/žica	31
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Zaustavni osigurač
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	24
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	24
Opseg radnog pritiska DC	0 V...50 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Zaštita	da
Dužina kabla	3 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	23.1 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	33 mm
Prečnik kabla	4.6 mm
Struktura kabla	4 x 0,25 mm ² 8 x 0,08 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	AWG23 AWG28
Završeci žica	Završetak žice

Karakteristika	Vrednost
Vrsta zaštite	IP20
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-5 °C...70 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-5 °C...70 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima (UK-R)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal plašta kablova	PUR
Boja kućišta	crno