

Set za aksijalnu montažu EAMM-A-C50-10-79CB-S5

Broj dela: 8230180

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	57.7 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Vrsta zaštite	IP69K
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	5.87 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	12.5 Nm
Težina proizvoda	890 g
Kod interfejsa aktuatora	C50-10
Kod interfejsa motora In	79CB
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen