


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-C50-10-110CA-S5

Broj dela: 8230185

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	68 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	6500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Vrsta zaštite	IP69K
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	17 Nm
Težina proizvoda	1580 g
Kod interfejsa aktuatora	C50-10
Kod interfejsa motora In	110CA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen