


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-C68-16-110CA-S5

Broj dela: 8230189

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	88.2 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	6500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Vrsta zaštite	IP69K
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	34.8 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	21 Nm
Težina proizvoda	2220 g
Kod interfejsa aktuatora	C68-16
Kod interfejsa motora In	110CA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen