

# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-C80-19-120CA-S5

Broj dela: 8230196

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika             | Vrednost               |
|----------------------------|------------------------|
| Nominalna dužina           | 80 mm                  |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan            |
| Prenosni odnos reduktora   | 1:1                    |
| Maks. broj obrtaja         | 6500 1/min             |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-Zona III     |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 100 %              |
| Vrsta zaštite              | IP69K                  |
| Temperatura okruženja      | -10 °C...60 °C         |
| Moment inercije            | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni moment    | 21 Nm                  |
| Težina proizvoda           | 3340 g                 |
| Kod interfejsa aktuatora   | C80-19                 |
| Kod interfejsa motora In   | 120CA                  |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen         |