


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-C80-19-134CA-S5

Broj dela: 8230197

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	90 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	5500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Vrsta zaštite	IP69K
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	128 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	60 Nm
Težina proizvoda	3870 g
Kod interfejsa aktuatora	C80-19
Kod interfejsa motora In	134CA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen