


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-C80-19-135CA-S5

Broj dela: 8230198

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|-----------------------|
| Nominalna dužina | 85 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Prenosni odnos reduktora | 1:1 |
| Maks. broj obrtaja | 5500 1/min |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 100 % |
| Vrsta zaštite | IP69K |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Moment inercije | 128 kgmm ² |
| Prenosivi obrtni moment | 60 Nm |
| Težina proizvoda | 3720 g |
| Kod interfejsa aktuatora | C80-19 |
| Kod interfejsa motora In | 135CA |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |