

# Paralelni komplet EAMM-U-86-S60-84AA-177

Broj dela: 8234879

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                 | Vrednost              |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina konstrukcije          | 86                    |
| Ugradni položaj                | Proizvoljan           |
| Prenosni odnos reduktora       | 1:1                   |
| Maks. broj obrtaja             | 5000 1/min            |
| LABS usklađenost               | VDMA24364-Zona III    |
| Temperatura skladištenja       | -25 °C...60 °C        |
| Relativna vlažnost vazduha     | 0 - 95 %              |
| Vrsta zaštite                  | IP40                  |
| Temperatura okruženja          | -10 °C...60 °C        |
| Momenat inercije               | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.25 Nm               |
| Prenosivi obrtni moment        | 9.5 Nm                |
| Težina proizvoda               | 3320 g                |
| Kod interfejsa aktuatora       | S60                   |
| Kod interfejsa motora In       | 84AA                  |
| Napomena o materijalu          | RoHS-usaglašen        |