


# Granični prekidač SDK-3-PK-3

Broj artikla: 8714

FESTO

[Aktiviranje kuglicom](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	16 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Kuglasto sjedište
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Nazivni prečnik	0,6 mm
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Princip zaptivanja	mekano
Vrsta upravljanja	direktno
Smer protoka	nije reverzibilno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila aktiviranja	12 N
Težina proizvoda	50 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	nije obuhvaćeno