


Ventil sa ručicom H-5-1/4-B

Broj dela: 8995

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok	550 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/4
Radni pritisak	-0.95 bar...10 bar
Dizajn	Ležište diska
Nominalna širina	7 mm
Vrsta upravljanja	direktni
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	2 N
Težina proizvoda	510 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak: 4	G1/4
Pneumatski priključak: 5	G1/4
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom