

# Metalna cev obložena plastikom PM-6

Broj dela: 9087

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	8 mm
radijus skretanja od značaja za protok	25 mm
Unutrašnji prečnik	5.2 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...30 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-29 °C...65 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.032 kg/m
Boja	crno
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	Aluminijumska legura za obrada PE