

# Zglobna glava SGS-M12

Broj artikla: 9257

FESTO

sa šestougaonom navrtkom, za sferno zakretljivo pričvršćenje cilindra  
(na strani klipnjače), po DIN ISO 8139.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	M12
Zasnovano na normi	ISO 12240-4
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	132 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of outer ring	Mesing
Material housing	Čelik, pocinkovan
Material of inner ring	Čelik
Material nut	Čelik, pocinkovan