

Zglobna glava SGS-M20X1,5

Broj dela: 9264

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M20x1,5
Na osnovu standarda	ISO 12240-4
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	468 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal spoljašnjeg prstena	Mesing
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik
Materijal unutrašnjeg prstena	Čelik
Materijal navrtke	Pocinkovani čelik