



Sekvencijalni ventil pritiska VD-3-PK-3

Broj dela: 9270

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Normalni nominalni protok	100 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni pritisak	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Nominalna širina	2.5 mm
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	220 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen