


Brzi pregradni konektor SCK-PK-3-KU

Broj dela: 9387

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Nominalna širina | 2.4 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Oblik | Pregrada |
| Veličina posude | 10 |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o radnom/upravljajućem mediju | Moguć pogon sa podmazivanjem |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Pneumatski priključak 1 | za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 3 mm sa zatvarajućom navrtkom |
| Pneumatski priključak: 2 | za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm za utični nastavak unutrašnjeg Ø 3 mm sa navrtkom |
| Materijal zatvarajuće navrtke | POM |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal navrtke | POM |
| Materijal konektora | POM |