


Adapter AD-G1/4-1/4NPT-I

Broj artikla: 9396

FESTO

jedna strana sa unutrašnjim, druga sa spoljašnjim navojem.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--------------------------|
| Nazivni prečnik | 7,95 mm |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1 | 11 Nm |
| Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 2 | 12 Nm |
| Nazivni moment pritezanja | 9,05 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 24,22 g |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | Female thread 1/4 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | PVC |
| Material housing | Čelik, pocinkovan |