


Pritisni brzi navojni spoj QCK-M5-PK-3-B

Broj artikla: 9424

FESTO

Unutrašnji navoj sa zaptivnim prstenom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	2,4 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Bulkhead
Veličina kontejnera	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	1,33 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj M5
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 3 mm sa maticom
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material nut	Čelik, pocinkovan
Material – connector	Anodised wrought aluminium alloy