

# Adapter AD-1/8NPT-G1/8-I

Broj dela: 9624

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	5.95 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...10 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 1	7 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 2	6 Nm
Težina proizvoda	9.5 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj 1/8 NPT
Pneumatski priključak: 2	Unutrašnji navoj G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	PVC
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik