

# Adapter AD-1/4NPT-G1/4-I

Broj dela: 9625

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika   | Vrednost                     |
|--|------------------------------|
| Nominalna širina   | 7.95 mm                      |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega           | -0.95 bar...10 bar           |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost   | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Temperatura okruženja                                    | -10 °C...60 °C               |
| Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 1 | 12 Nm                        |
| Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 2 | 11 Nm                        |
| Težina proizvoda   | 21 g                         |
| Pneumatski priključak 1                                  | Spoljašnji navoj 1/4 NPT     |
| Pneumatski priključak: 2                                 | Unutrašnji navoj G1/4        |
| Napomena o materijalu                                    | RoHS-usaglašen               |
| Radni materijal zaptivki                                 | PVC                          |
| Materijal kućišta  | Pocinkovani čelik            |