

Dupla nipla E-G3/8-3/8NPT

Broj dela: 9632

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	11.5 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljачkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 1	25 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 2	22 Nm
Nominalni obrtni momenat pritezanja	38.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	25.5 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak: 2	3/8 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen