

Dvostruki nipl E-G1/2-1/2NPT

Broj artikla: 9633

FESTO

Sa 2 zaptivna prstena.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	14,3 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1	40 Nm
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 2	28 Nm
Nazivni moment pritezanja	47,9 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	47,68 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost