


Brzoispusni ventil SE-1/2-B

Broj dela: 9688

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Nominalni protok odzračivanja 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	6480 l/min
Nominalni protok ventilacije 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	4560 l/min
Radni pritisak	0.3 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-20 °C...75 °C
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nominalna širina	15 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...75 °C
Težina proizvoda	200 g
Pneumatski priključak 3	G1/2
Radni materijal zaptivki	NBR