

Indikator pritiska OH-10

Broj dela: 9791

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni pritisak	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	4 g
Pneumatski priključak	Utični nastavak PK-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen