


ตัวชี้วัดความดัน OH-8-GN

หมายเลขชิ้นส่วน: 10089

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| แรงดันใช้งาน | -0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi |
| ป้องกันการระเบิด | โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX) |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| พอร์ตลม | เสียบ PK-3 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |