


# OR gate OS-1/4-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 10413

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ฟังก์ชันวาลว                           | หรือฟังก์ชัน                                   |
| ขอตอลม 1                               | 1/8 NPT  |
| ขอตอลม 2                               | 1/8 NPT  |
| ประเภทของรัด                           | มีรูทะลุ                                       |
| อัตราการไหลปกติ                        | 1170 l/min                                     |
| แรงดันใช้งาน                           | 1 bar...10 bar                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                 |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |
| สีอุปกรณ์การ                           | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| ความกว้างปรกติ                         | 6.5 mm   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสีอุปกรณ์การ/ควบคุม   | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -10 °C...60 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 110 g  |
| ขอตอลม 3                               | NPT1/8-27                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| ซิลวัสดุ                               | NBR  |