


ช่องใส่ยางดูด OASI-50

หมายเลขชิ้นส่วน: 1048884

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงดันใช้งาน	0 bar...0.95 bar
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5.9 g
ประเภทของรัด	สามารถเสียบได้
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ช่องใส่ยางดูด	โพลียูรีเทน
ความสามารถในการดึงออกของพัลส์	5 bar
ตำแหน่งการติดตั้ง	ผอมแห้งภายใน