


ตัวกรองเก็บเสียง LFU-1/2

หมายเลขชิ้นส่วน: 10494

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
อัตราการไหลที่ความดันบรรยากาศ	6000 l/min
ระดับความต้านทานการกักกรองน KBK	1 - ความเค้นต่อการกักกรองนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
พอร์ทลม	G1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS