


ก้านกระตุ้นวาล์ว V/O-3-PK-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 10747

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2 เปิด/ปิด monostable
ประเภทการดำเนินการ	เครื่องจักร
อัตราการไหลปกติ	80 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	PK-3
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตำแหน่งลูกสูบ
ความกว้างปกติ	2.5 mm
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงการกระตุ้น	17 N
แรงกระตุ้นสำหรับปกติปิด	17 N
แรงกระตุ้นสำหรับปกติเปิด	24 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	20 g
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
ขอดอลม 1	PK-3
ขอดอลม 2	PK-3
ขอดอลม 3	PK-3
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	ปอม