

# ก้ามปู SGA-M12X1,25

หมายเลขชิ้นส่วน: 10767

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M12x1.25
ส่วนเบี่ยงเบนในแนวรัศมี +/-	5 mm
การชดเชยมุม +/-	120 deg
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การเชื่อมต่อแบบเกลียว	เกลียวนอก M12x1.25
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...150 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	222 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุโบลท์	เหล็กกล้าไนซ์
วัสดุปลายก้าน	เหล็ก สังกะสี
ผิวสั้ว	เหล็กสปริง กัลวาไนซ์