


โซ่คัพ DYSR-20-25-Y5-T

หมายเลขชิ้นส่วน: 1138647

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20
ฮับ	25 mm
การทำใหหมาะมด ๆ	ปรับได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง	0.3 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	3 s
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลดทอน	25 mm
แรงกระแทกสูงสุด	2500 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	62.5 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	135000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.32 J
แรงResetting	9 N
แรงแทรกต่ำสุด	110 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	425 g
ช่วงมวล	250 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
กานลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าชุบแข็ง