


โซ่คัพ DYSR-32-60-Y5

หมายเลขชิ้นส่วน: 1138649

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	32
ฮับ	60 mm
การทำให้อมาต ๆ	ปรับได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	3 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง	0.6 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	3 s
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลดทอน	60 mm
แรงกระแทกสูงสุด	6400 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	384 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	330000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	2 J
แรงResetting	18 N
แรงแทรกต่ำสุด	175 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1355 g
ช่วงมวล	600 kg
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
กานลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าชุบแข็ง