


Semi-rotary drive DSM-T-32-270-FW-A-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 1145131

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|---|--|
| ขนาด | 32 |
| มุมหมุน | 0 deg...270 deg |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ฟังก์ชัน | การแสดงคู่ |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | ปีกหมุน |
| การตรวจจับตำแหน่ง | สำหรับสวิตช์ความถี่ |
| แรงดันใช้งาน | 0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar |
| ความถี่การแกว่งสูงสุดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 2 Hz |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| แรงตามแนวแกนสูงสุด | 75 N |
| แรงรัศมีสูงสุด | 200 N |
| แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) | 20 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1940 g |
| ประเภทของรัด | ด้วยเกลียวใน |
| พอร์ตลม | G1/8 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| เพลาน้ำแข็ง | เหล็ก ชุบนิเกิล |
| ซิลิโคน | TPE-U (PU) |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |