

โซ่คัพ DYEF-S-M14-Y1

หมายเลขชิ้นส่วน: 1153017

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | M14 |
| ฮับ | 1.2 mm |
| การทำใหหมาะด ๆ | วงแหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้านโดยไม่มีตัวหยุดโลหะคงที่ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| การตรวจจับตำแหน่ง | ปราศจาก |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด | 0.8 m/s |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 °C...60 °C |
| ความยาวลวดทอน | 1.2 mm |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ | 0.45 J |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 31 g |
| ประเภทของรัด | พร้อมเนื้อลึอก |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซิลวัสดุ | NBR |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |