


หน้าแปลนมอเตอร์ EAMF-A-38D-60G/H

หมายเลขชิ้นส่วน: 1190015

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	265 g
อินเทอร์เฟซมอเตอร์	60G 60H
ตัวเรือนคลัตช์อินเทอร์เฟซ	38D
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS