


Semi-rotary drive DSR-16-180-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 11910

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
มุมลดทอน	2.1 deg
ช่วงการปรับมุมหมุน	0 deg...180 deg
มุมหมุน	0 deg...180 deg
การทำให้อยู่ในตำแหน่ง	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ปีกหมุน
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
แรงดันใช้งาน	2 bar...8 bar
ความถี่การแกว่งสูงสุดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	3 Hz
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:...]]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	2 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	300 g
ประเภทของวัสดุ	มีรูทะลุ
พอร์ทลม	M5
เพล็กซ์วัสดุ	เหล็ก ชุบนิเกิล
ซีลวัสดุ	NBR