

# ตัวเก็บเสียง AMTE-M-H-M5

หมายเลขชิ้นส่วน: 1206621

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ขนาดบรรจุ	20
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
อัตราการไหลที่ความดันบรรยากาศ	91 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความดันเสียง	71 dB(A)
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1.1 g
พอร์ทลม	M5
วัสดุตัวกันกระแทก	สียรอนซ์
จุกเกลียววัสดุ	ทองเหลือง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS