

ทอลมพลาสติก PU-9-SW

หมายเลขชิ้นส่วน: 12134

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	11.6 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	76 mm
Øภายใน	9 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	0 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว	0.056 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 9 มม. พร้อมนอตยูเนียน
สี	สีดำ
ความแข็งฟิ่ง	A 91 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)